

**VNMG 160408, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251829 HBT130
GTIN	4062406256739
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

VNMG 160408 HBT130 Minőség: HBT130  
Forgácstörő: MM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 200 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HBT130
Fő felhasználás	M

Forgácstörő	MM
Előtolás f	0,12 - 0,45 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Bevonat	TiCN
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz