


**WNMG 080404, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252094 HBT020
GTIN	4062406256845
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

WNMG 080404 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 280 m/min

**Műszaki leírás**

Cserék / élek száma	6
Minőség	HBT020
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_p$	0,8 - 5 mm

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 280 m/min
Forgácstörő	PM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,45 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz