


**WNMG 060408, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252093 HBT020
GTIN	4062406256821
Árucikk kategória	22D

Leírás

WNMG 060408 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 0,8 - 5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,45 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,8 - 5 mm
Cserék / élek száma	6
Szerszámanyag	HM
Minőség	HBT020

Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Forgácstörő	PM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz