


**CCMT 09T304, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260086 HBT020
GTIN	4062406256937
Árucikk kategória	22D

Leírás

CCMT 09T304 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PF

Fogásmélység a_p : 0,4 - 2 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 330 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,4 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	PF
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámananyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 m/min
Minőség	HBT020
Cserék / élek száma	2
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Bevonat	TiCN
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz