

**CCMT 09T304, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260211 HBT020
GTIN	4062406256999
Árucikk kategória	22D

Leírás

CCMT 09T304 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,12 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	PM
Bevonat	TiCN
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Minőség	HBT020
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz