

**Garant****Composite VHM maró, húzó forgácsolás, Gyémánt, Ø h10 DC: 8mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 209546 8      |
| GTIN              | 4062406362317 |
| Árucikk kategória | 100           |

**Leírás****Kivitel:**

Speciálisan **továbbfejlesztett szerszámél** kompozit anyagok optimális megmunkálásához.  
A méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527** hosszú.  
Jobbspirállal, **húzó forgácsolás** normál használathoz.

**Műszaki leírás**

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Teljes hossz L                                     | 63 mm                           |
| Szár                                               | DIN 6535 HA, h6-tal             |
| Vágóél Ø D <sub>c</sub>                            | 8 mm                            |
| Fogásvételi irány                                  | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Fogak száma Z                                      | 8                               |
| Szár Ø D <sub>s</sub>                              | 8 mm                            |
| Élhossz L <sub>c</sub>                             | 19 mm                           |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál                    | 0,16 mm                         |
| Nyak Ø D <sub>1</sub>                              | 7,8 mm                          |
| Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz GFK CFK-ban | 0,031 mm                        |
| Kinyúlási hossz L <sub>1</sub> nyakrésszel         | 25 mm                           |
| Sarokletörés szöge                                 | 45 fok                          |
| Tűrés névleges Ø                                   | h10                             |

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Spirálszög                             | 8 fok                                 |
| Bevonat                                | Gyémánt                               |
| Szerszámanyag                          | VHM                                   |
| Szabvány                               | Gyári szabvány                        |
| Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél | Teli horony fogásmélység $1 \times D$ |
| Belső hűtés                            | nem                                   |
| Színes gyűrű                           | fekete                                |
| Termék fajtája                         | Sarokmaró                             |

## Felhasználói adatok

|                     | Felhasználás | $V_c$     | ISO kód |
|---------------------|--------------|-----------|---------|
| PVDF GF20           | alkalmas     | 100 m/min | N       |
| POM GF25            | alkalmas     | 100 m/min | N       |
| PA 66 GF30          | alkalmas     | 100 m/min | N       |
| PEEK GF30           | alkalmas     | 100 m/min | N       |
| PTFE CF25           | alkalmas     | 100 m/min | N       |
| PEEK CF30           | alkalmas     | 100 m/min | N       |
| Hibrid              | alkalmas     |           |         |
| Honeycomb szendvics | alkalmas     | 195 m/min | N       |
| CFK                 | alkalmas     | 145 m/min | N       |
| GFK, CFK            | alkalmas     | 145 m/min | N       |
| Grafit              | alkalmas     | 200 m/min | N       |
| Nedvesen maximum    | alkalmas     |           |         |
| Száraz              | alkalmas     |           |         |
| Levegő              | alkalmas     |           |         |