

**CCMT 120408, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260221 HBT020
GTIN	4062406257057
Árucikk kategória	22D

Leírás

CCMT 120408 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Forgácstörő	PM
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HBT020
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz