

**DCMT 11T304, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260378 HBT130
GTIN	4062406257088
Árucikk kategória	22D

Leírás

DCMT 11T304 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: M
Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HBT130
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Bevonat	TiCN
Forgácstörő	M
Fő felhasználás	M

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz