


**DCMT 11T304, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260378 HBT020
GTIN	4062406257095
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

DCMT 11T304 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PF

Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 330 m/min

**Műszaki leírás**

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 330 m/min
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	PF
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	2

Minőség	HBT020
Fogásmélység $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz