

Garant**Composite VHM maró, húzó forgácsolás, bevonat nélkül, Ø h10 DC: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	209540 12
GTIN	4062406362546
Árucikk kategória	100

Leírás**Kivitel:**

Speciálisan **továbbfejlesztett szerszámél** kompozit anyagok optimális megmunkálásához.

A méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527 hosszú**.

Jobbspirállal, **húzó forgácsolás** normál használathoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	83 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,24 mm
Élhossz L _c	26 mm
Tűrés névleges Ø	h10
Vágóél Ø D _c	12 mm
Fogak száma Z	8
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	36 mm
Nyak Ø D ₁	11,6 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Előtolás f _z horonymaráshoz GFK CFK-ban	0,038 mm
Spirálszög	8 fok
Szár Ø D _s	12 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	80 m/min	N
POM GF25	alkalmas	80 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	80 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	80 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	80 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	80 m/min	N
Hibrid	alkalmas		
Honeycomb szendvics	alkalmas	165 m/min	N
CFK	alkalmas	120 m/min	N
GFK, CFK	alkalmas	120 m/min	N
Grafit	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		