

**Garant****Composite VHM maró, húzó forgácsolás, bevonat nélkül, Ø h10 DC: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	209540 4
GTIN	4062406362478
Árucikk kategória	100

**Leírás****Kivitel:**

Speciálisan **továbbfejlesztett szerszámél** kompozit anyagok optimális megmunkálásához. A méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527** hosszú. Jobbspirállal, **húzó forgácsolás** normál használathoz.

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ horonymaráshoz GFK CFK-ban	0,021 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,08 mm
Vágóél Ø $D_c$	4 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Teljes hossz L	57 mm
Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel	19 mm
Tűrés névleges Ø	h10
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Sarokletörés szöge	45 fok
Fogak száma Z	8
Nyak Ø $D_1$	3,9 mm
Élhossz $L_c$	11 mm
Szár Ø $D_s$	6 mm

Spirálszög	8 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	80 m/min	N
POM GF25	alkalmas	80 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	80 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	80 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	80 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	80 m/min	N
Hibrid	alkalmas		
Honeycomb szendvics	alkalmas	165 m/min	N
CFK	alkalmas	120 m/min	N
GFK, CFK	alkalmas	120 m/min	N
Grafit	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		