

Garant**Composite VHM maró, húzó forgácsolás, bevonat nélkül, Ø h10 DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	209540 8
GTIN	4062406362515
Árucikk kategória	100

Leírás**Kivitel:**

Speciálisan **továbbfejlesztett szerszámél** kompozit anyagok optimális megmunkálásához.

A méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527 hosszú**.

Jobbspirállal, **húzó forgácsolás** normál használathoz.

Műszaki leírás

Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Előtolás f_z horonymaráshoz GFK CFK-ban	0,031 mm
Fogak száma Z	8
Sarokletörés szöge	45 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár Ø D_s	8 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,16 mm
Teljes hossz L	63 mm
Élhossz L_c	19 mm
Tűrés névleges Ø	h10
Spirálszög	8 fok
Vágóél Ø D_c	8 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	25 mm

Nyak Ø D ₁	7,8 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	80 m/min	N
POM GF25	alkalmas	80 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	80 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	80 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	80 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	80 m/min	N
Hibrid	alkalmas		
Honeycomb szendvics	alkalmas	165 m/min	N
CFK	alkalmas	120 m/min	N
GFK, CFK	alkalmas	120 m/min	N
Grafit	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		