

**DCMT 11T302, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260503 HBT130
GTIN	4062406257323
Árucikk kategória	22D

Leírás

DCMT 11T302 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Cserék / élek száma	2
Forgácstörő	MM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Minőség	HBT130

Bevonat	TiCN
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz