

**DCMT 11T308, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260508 HBT130
GTIN	4062406257361
Árucikk kategória	22D

Leírás

DCMT 11T308 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Forgácstörő	MM
Minőség	HBT130
Bevonat	TiCN

Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz