

**Garant****Composite VHM maró, húzó forgácsolás, bevonat nélkül, Ø h10 DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	209540 20
GTIN	4062406362560
Árucikk kategória	100

**Leírás****Kivitel:**

Speciálisan **továbbfejlesztett szerszámél** kompozit anyagok optimális megmunkálásához.  
A méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527 hosszú**.  
Jobbspirállal, **húzó forgácsolás** normál használathoz.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	104 mm
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz GFK CFK-ban	0,043 mm
Tűrés névleges Ø	h10
Fogak száma Z	8
Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel	52 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Spirálszög	8 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Nyak Ø $D_1$	19,4 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Szár Ø $D_s$	20 mm
Élhossz $L_c$	38 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,4 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	80 m/min	N
POM GF25	alkalmas	80 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	80 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	80 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	80 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	80 m/min	N
Hibrid	alkalmas		
Honeycomb szendvics	alkalmas	165 m/min	N
CFK	alkalmas	120 m/min	N
GFK, CFK	alkalmas	120 m/min	N
Grafit	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		