

Garant**GARANT Softcut® élletörő maró MTC, furattal, γ szög: 15fok****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215540 15
GTIN	4045197809681
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Robusztus feltűzhető élletörő maró. Több oldalon zárt váltólapka fészkek a vágóélek stabilizálásához és a vertikális és radiális erők felvételéhez.

Felhasználás:

Nagy leélezési szélességhez az acélgyártás területén. Kitűnően alkalmas nagyoló és félnagyoló felhasználáshoz.

Figyelem:

Lépcső nélküli felületek a 215321– 215398 sz. váltólapkákkal érhetőek el.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	AP.T 1335..
Elérhető leélezési magasság h	7,6 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Legkisebb \varnothing D	17 mm

Legnagyobb $\varnothing D_1$	75 mm
Teljes hossz L_{ges}	52 mm
Effektív élek száma Z_{eff}	3
Elérhető leélezési szélesség b	28,5 mm
γ szög	15 fok
Elérhető leélezési hossz l	29,5 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Sorozat	Softcut®
Fogankénti előtolás h_{max} -nál	0,4 mm
Váltólapkák száma	9
Szárkivitel	furattal
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2