


**DCMT 11T304, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260507 HBT020
GTIN	4062406257354
Árucikk kategória	22D

Leírás

DCMT 11T304 HBT020 Minőség: HBT020
Forgácstörő: PM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,12 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 280 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	PM
Bevonat	TiCN

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 m/min
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz