


**SCMT 120404, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

SCMT 120404 HBT020 Sarokrádiusz: 0,4 mm  
Minőség: HBT020  
Forgácstörő: PM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 280 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	PM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 280 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	4
Előtolás $f$	0,12 - 0,3 mm/ford,
Bevonat	TiCN

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HBT020
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	SCMT 120404
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz