


**TCMT 110204, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260966 HBT020
GTIN	4062406257477
Árucikk kategória	22D

Leírás

TCMT 110204 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PF

Fogásmélység a_p : 0,4 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 330 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,4 - 1,5 mm
Forgácstörő	PF
Cserék / élek száma	3
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 m/min
Váltólapka ISO kód	TCMT 110204
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HBT020
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz