

Garant**GARANT Softcut® élettörő maró MTC, furattal, γ szög: 45fok****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 215540 45 |
| GTIN | 4045197809704 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Kivitel:**

Robusztus feltűzhető élettörő maró. Több oldalon zárt váltólapka fészkek a vágóélek stabilizálásához és a vertikális és radiális erők felvételéhez.

Felhasználás:

Nagy leélezési szélességhez az acélgyártás területén. Kitűnően alkalmas nagyoló és félnagyoló felhasználáshoz.

Figyelem:

Lépcső nélküli felületek a 215321– 215398 sz. váltólapkákkal érhetőek el.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Hozzávaló váltólapka | AP.T 1335.. |
| Legnagyobb $\varnothing D_1$ | 59 mm |
| Elérhető leélezési magasság h | 20,8 mm |
| γ szög | 45 fok |

| | |
|---|----------------------|
| Elérhető leélezési szélesség b | 20,8 mm |
| Elérhető leélezési hossz l | 29,5 mm |
| Legkisebb Ø D | 17 mm |
| Felfogó furat Ø | 22 mm |
| Teljes hossz L _{ges} | 52 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 219826 (8IP; 2,2 Nm) |
| Effektív élek száma Z _{eff} | 3 |
| Sorozat | Softcut® |
| Fogankénti előtolás h _{max} -nál | 0,14 mm |
| Váltólapkák száma | 9 |
| Szárkivitel | furattal |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | MTC |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Élletörő maró |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219826 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |