

**SCMT 120404, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Árucikk kategória	22D

Leírás

SCMT 120404 HBT130 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Forgácstörő	MM
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,

Sarokrídus	0,4 mm
Minőség	HBT130
Váltólapka ISO kód	SCMT 120404
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	TiCN
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz