

**SCMT 09T304, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 260791 HBT130 |
| GTIN              | 4062406257408 |
| Árucikk kategória | 22D           |

**Műszaki leírás**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 50 - 200 m/min       |
| Sarokrádiusz                               | 0,4 mm               |
| Fő felhasználás                            | M                    |
| Forgácsolási feltétel                      | enyhén megszakított  |
| Váltólapka ISO kód                         | SCMT 09T304          |
| Cserék / élek száma                        | 4                    |
| Minőség                                    | HBT130               |
| Forgácstörő                                | MM                   |
| Előtolás $f$                               | 0,05 - 0,35 mm/ford, |
| Szerszámanyag                              | HM                   |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás     |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,3 - 2,5 mm         |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Bevonat        | TiCN                      |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |