

**TCMT 110204, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261012 HBT130
GTIN	4062406257507
Árucikk kategória	22D

Leírás

TCMT 110204 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	TiCN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Váltólapka ISO kód	TCMT 110204
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HBT130
Forgácstörő	MM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	3

Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a _p	0,3 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz