

**TCMT 16T308, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261019 HBT130
GTIN	4062406257545
Árucikk kategória	22D

Leírás

TCMT 16T308 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MM
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Bevonat	TiCN
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HBT130
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Cserék / élek száma	3
Szerszámanyag	HM

Forgácstörő	MM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz