

**TCMT 16T304, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261018 HBT130
GTIN	4062406257521
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

TCMT 16T304 HBT130 Minőség: HBT130  
Forgácstörő: MM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	TiCN
Cserék / élek száma	3
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	MM

Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 200 m/min
Minőség	HBT130
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz