

**VBMT 160404, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261188 HBT130
GTIN	4062406257583
Árucikk kategória	22D

Leírás

VBMT 160404 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: M
Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	M
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Szerszámanyag	HM
Minőség	HBT130
Fő felhasználás	M

Bevonat	TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz