

**VBMT 160404, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261257 HBT020
GTIN	4062406257637
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

VBMT 160404 HBT020 Minőség: HBT020  
Forgácstörő: PM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 280 m/min

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,12 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PM
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Bevonat	TiCN
Sarokrádiusz	0,4 mm

Szerszámanyag	HM
Minőség	HBT020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 280 m/min
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz