

**Garant****eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250008 20/12
GTIN	4045197808905
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DCLNR/L 2020K12

Hozzávaló váltólapka: CN.. 1204..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 26 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 29 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Alátétlapka: 259033 2

**Műszaki leírás**

Alátétlapka	259033 2
Csavar alátétlapkához	259027 2
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Fejhossz L <sub>1</sub>	29 mm

Kés ISO kódja	DCLNR/L 2020K12
Működő szélesség L <sub>4</sub>	26 mm
Lapkaméret	12 mm
Szárméret	20 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 8
Teljes hossz L	125 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2	259027 2
Alátétlapka Típus 2	259033 2
Csavar alátétlapkához	259612
Karom Típus 8	259036 8
Köröm	259511
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Alátétlapka	259224
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10