

Garant**Gépi dörzsár H7, TiN, Névleges Ø DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	163500 10
GTIN	4045197251411
Árucikk kategória	110

Leírás**Kivitel:**

Hosszú éllel és balspirállal. Páros fogszám és egyenlőtlen fogosztás.

Felhasználás:

Átmenőfuratok dörzsárazásához, mivel a forgácsot vágásirányba tolja.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	10 mm
Kinyúlási hossz L ₁	89 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,23 mm/ford,
Szártűrés	h9
Szár Ø D _s	10 mm
Teljes hossz L	133 mm
Élhossz L _c	38 mm
Vágóélek száma Z	6
Tűrés	H7
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az Ø-nél	0,1 - 0,2 mm
Bevonat	TiN
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 212 B

belső hűtés	nem
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	9 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	7 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	5 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	7 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	7 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	18 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		