

**Garant****eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250009 16/09
GTIN	4045197808929
Árucikk kategória	21U

## Leírás

### Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

### Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DCLNR/L 1616H09

Hozzávaló váltólapka: CN.. 09T3..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 23 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 27 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Alátétlapka: 259033 7

## Műszaki leírás

Szárméret	16 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	23 mm
Csavar alátétlapkához	259027 5
Alátétlapka	259033 7
Lapkaméret	9 mm

Fejhossz L <sub>1</sub>	27 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 13
Kés ISO kódja	DCLNR/L 1616H09
Teljes hossz L	100 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Alátétlapka Típus 7	259033 7
Köröm	259516
Csavar alátétlapkához Típus 5	259027 5
Karom Típus 13	259036 13
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Csavar alátétlapkához	259616
Alátétlapka	259229
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500