

Garant**eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250600 20/15
GTIN	4045197808967
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DDJNR/L 2020K15

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1506..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 38 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Alátétlapka: 259033 3

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	25 mm
Csavar alátétlapkához	259027 2
Lapkaméret	15 mm
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2020K15

Teljes hossz L	125 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 11
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Szárméret	20 mm
Fejhossz L ₁	38 mm
Alátétlapka	259033 3
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 3	259033 3
Csavar alátétlapkához Típus 2	259027 2
Csavar alátétlapkához	259612
Alátétlapka	259225