

**WNMG 080412, Minőség: HBT130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252226 HBT130
GTIN	4062406258146
Árucikk kategória	22D

Leírás

WNMG 080412 HBT130 Minőség: HBT130
Forgácstörő: MR
Fogásmélység a_p : 2 - 6 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,55 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 180 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	HBT130
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Előtolás f	0,15 - 0,55 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	6
Bevonat	TiCN

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 180 m/min
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	MR
Fogásmélység a_p	2 - 6 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz