



HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 3/4-10



Rendelési adatok

Rendelés száma	133352 3/4-10
GTIN	4045197594723
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:**Terelőélel.****Felhasználás:****UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 10

Menet Ø: 19,05 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D_s: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 16,5 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	19,05 mm
Magfurat Ø	16,5 mm
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	2,54 mm
Menet / coll	10
Szabvány	DIN 376

Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	14 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szár négyszög □	11 mm
Menetmélység	57,15 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	3/4-10 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		