

**Garant****Mágneses teheremelő LM1, Max. terhelés (sík): 150kg****Rendelési adatok**

Rendelés száma	382020 150
GTIN	4062406257767
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

- Daruszem, kezelőkar és oldalsó zárófedél rozsdamentes nemesacélból.
- A kezelőkar véletlen kioldását üzem közben a biztonsági záróretesz akadályozza meg.
- Pólusfelület elő van készítve pólussaru opcionális felszereléséhez.
- A tanúsított letépőerő 3-szoros biztonságot garantál a kezelőnek.
- A daruszem oldalra is felszerelhető függőleges terhek emeléséhez opcionális pólussarukkal.
- A kezelőkar visszacsapását megakadályozza a Soft-Opening-Protection.

**Előny:**

- Kiváló minőségű kidolgozás időtálló GARANT designnal, mely a kezelő és a biztonság átgondolt követelményeivel párosul.
- A tanúsított letépőerő 3-szoros biztonságot garantál a kezelőnek.
- A daruszem oldalra is felszerelhető függőleges terhek felszereléséhez opcionális pólussarukkal.
- A kezelőkar visszacsapását megakadályozza a „Soft-Opening-Protection”.

**Figyelem:**

A levegő hézag < 0,1 mm acél anyagoknál! **A mágneses teheremelőt csak mágneses felületeken kapcsolja be!** A biztonsági koncepciónak köszönhetően igazodnak az emelendő munkadarab geometriához. A letépő erők vizsgálati tanúsítványát kérje tőlünk.

**Műszaki leírás**

Méret B	140 mm
Minimális anyag falvastagság, íves	10 mm
Méret A	115 mm
Minimális anyag falvastagság, sík	15 mm
Maximális íves terhelés	75 kg
Méret E	60 mm
Maximális sík terhelés	150 kg
Maximális hossz, sík	1250 mm
Méret C	68 mm
Méret D	70 mm
Súly	6,4 kg
Maximális Ø, íves	250 mm
Méret F	170 mm
Méret G	17 mm
Maximális szélesség, sík	600 mm
Termék fajtája	Mágneses teheremelő