

HOLEX**SNMX 120408, HUT25, Rádiusz: 1-4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251398 1-4
GTIN	4062406258320
Árucikk kategória	29W

Leírás**Alkalmazható:**

PSSN készjár. Pl. a 251112 és 251113 sz. esztergákések.

Figyelem:

≥ 3 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Fogásmélység a _p	1 - 4 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	SNMX 1204
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v _c	30 - 80 m/min
Mellékfelhasználás	M
Minőség	HUT25
Szerszámanyag	HM

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 120 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Cserék / élek száma	8
Fő felhasználás	P
Terméknév attribútum	HUT25
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz