

Garant**Gépi működtetésű tokmány biztonsági funkcióval, SK 50, Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300767 16
GTIN	4062406261221
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
- Központos szerszámbefogás optimális körfutási pontossággal.
- Integrált hosszbeállító csavar.
- Belső hűtőfolyadék ellátás.

Előny:

A maró gyors és egyszerű kihúzás elleni védelme a HB (Weldon) felületnek köszönhetően. Alakzáró kapcsolat a maró és a befogó között. Kompakt, rezgésoptimalizált kontúr.

Felhasználás:

Hengeres szárú és HB felületű szerszámok befogásához. Kitűnően alkalmas nehéz forgácsoláshoz (HPC, TPC).

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Figyelem:

A befogó furatban lévő hornyok nem a hűtőfolyadék továbbítására szolgálnak. A hűtőfolyadék ellátás csak közvetlenül a szerszámon keresztül lehetséges.

Forgácsolási stratégia: HPC

A-méret kinyúlási hossz: 77 mm

Szorítópatron külső Ø: 45 mm

Max. befogóerő: 520 Nm

Hozzávaló körmök 628400 sz.: 45/50

Műszaki leírás

Max. befogóerő	520 Nm
A-méret kinyúlási hossz	77 mm
Szorítópatron külső Ø	45 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Hozzávaló körmőskulcs 628400 sz.	45/50
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

Tartozék

Körmőskulcs bütyökkel Anya külső Ø 45/50 mm	628400 45/50
---	--------------