



Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 5/16-24



Rendelési adatok

Rendelés száma	133402 5/16-24
GTIN	4045197594785
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:**Terelőélel.****Felhasználás:****UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Menet / coll: 24

Menet Ø: 7,94 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 6,9 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	7,94 mm
Forgácshornyok száma	3
Menet / coll	24
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	6,9 mm
Szabvány	DIN 374
Szerszámanyag	HSS E

Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetmélység	23,82 mm
Menetemelkedés	1,058 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	5/16-24 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		