

**Garant****NC dörzsár extra hosszú H7, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162971 12
GTIN	4062406264574
Árucikk kategória	110

**Leírás****Kivitel:**

Hosszú éllel és balspirállal. **Dörzsárak készre köszörülve H7 túsítéshez.**

**Felhasználás:**

Kifejezetten mélyen fekvő furatokhoz. Zsákfuratokhoz is alkalmas.

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	44 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	249 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/ford,
Teljes hossz L	300 mm
Szártúsítés	h6
Túsítés	H7
Vágóélek száma Z	6
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az Ø-nél	0,1 - 0,2 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány
belső hűtés	nem

Szár	DIN 1835 A, h6
Felhasználás furattípusnál	Zsák- és átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	alkalmas	20 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	20 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	7 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	5 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	5 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	5 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		