

**VHB™ ragasztószalag, Átlátszó, Szélesség×hossz (mm×m): 19X11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083787 19X11
GTIN	4054596308503
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

**Kétoldalas** nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

A **3M™ 4910** nagyon átlátszó és ennek köszönhetően használható háttérvilágítású, fényátersztő táblák, műgyanta erősítésű üveg, fém, üveg, és nagy felületi energetikájú anyagok (HSE), dekorációs anyagok lécek, névtáblák és logók felszereléséhez, panelek felragasztásához és merevítő elemek rögzítéséhez.

**Figyelem:**

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes. További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Ragasztó massa: akrilát

Hossz: 11 m

Szélesség: 19 mm

Vastagság: 1 mm

**Műszaki leírás**

Ragasztóerő acélon	4,8 N/mm
Gyártó jelölése	4910
Ragasztó massa	akrilát

## Adatlap

Hossz	11 m
Szélesség	19 mm
Vastagság	1 mm
Burkolat anyaga	Szilikonos PE film
Festék	Átlátszó
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	csillapító
Különlegesség	nedvességálló
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Összeszerelés
Felhasználás	Rögzítés
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Eltarthatóság	12 hónap
Tágulási képesség	300 %
Terméknév attribútum	Átlátszó
Termék fajtája	Ragasztószalag