

Garant**GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213004 25/2
GTIN	4062406266646
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

Figyelem:

GARANT A **211750 sz. 2,8 méretű TQ** nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Műszaki leírás

Interpolációs marás a_p	1,2 mm
Vágóélek száma Z	2
$\varnothing D_2$	21 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	12,55 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Hozzávaló váltólapka	XOMU094812

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Felfogó menet M	M12
Sorozat	Power Q
$\varnothing D_1 h_6$	12,5 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	2,74 fok
Teljes hossz L_{ges}	36 mm
belső hűtés	igen
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 7	219799 7