

Garant**GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213000 25/2
GTIN	4062406266349
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A forgácsoló erőt csökkentő **szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,8 méretű GARANT TQ** nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	95 mm
Szár Ø D_s h6	25 mm
belső hűtés	igen
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarási szög α_{max}	2,74 fok
Hozzávaló váltólapka	XOMU094812
Interpolációs marás a_p	1,2 mm
Kinyúlási hossz L_1	39 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Beállítási szög κ	15 fok
Sorozat	Power Q
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	12,55 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 7	219799 7