

Garant

GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/6mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	213014 80/6
GTIN	4062406266882
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 8 sz. (20IP; 5,7Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó**t a **674252 sz. 20IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Ø D ₃	64 mm
Hozzávaló váltólapka	XOMU146715
Interpolációs marás a _p	2 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	0,75 fok
Felfogó furat Ø	32 mm

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	61,07 mm
Sorozat	Power Q
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Beállítási szög κ	16 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	158 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	144 mm
Vágóélek száma Z	6
Vágóél $\varnothing D_c$	80 mm
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Plunging
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 8	219799 8
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP