

Garant**GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 30/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213000 30/3
GTIN	4062406266356
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A forgácsoló erőt csökkentő **szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,8 méretű GARANT TQ** nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	40 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	58 mm
Sorozat	Power Q
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	17,55 mm
belső hűtés	igen
Ferde bemarkási szög α_{max}	1,96 fok
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L_{ges}	100 mm

Ø D ₃	20 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	50 mm
Vágóél Ø D _c	30 mm
Interpolációs marás a _p	1,2 mm
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Hozzávaló váltólapka	XOMU094812
Beállítási szög κ	15 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 7	219799 7