

Garant**GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 30/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213002 30/3
GTIN	4062406266448
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

Figyelem:

GARANT A **211750 sz. 2,8 méretű TQ** nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XOMU094812
Beállítási szög κ	15 fok
Ferde bemarkási szög α_{\max}	1,96 fok
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{min}	50 mm
Vágóél Ø D _c	30 mm
Sorozat	Power Q
Vágóélek száma Z	3

Kinyúlási hossz L_1	70 mm
Interpolációs marás a_p	1,2 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	58 mm
Teljes hossz L_{ges}	150 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	17,55 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 7	219799 7
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP