

**Garant**

**GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/5mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	213006 52/5
GTIN	4062406266752
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

**Figyelem:**

GARANT A **211750 sz. 2,8 méretű** TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

**Műszaki leírás**

Felfogó furat Ø	22 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	15 fok
Interpolációs marás $a_p$	1,2 mm
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	102 mm

Ø D <sub>3</sub>	42 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	94 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	52 mm
Vágóélek száma Z	5
Ferde bebarási szög α <sub>max</sub>	0,87 fok
Ferde bebarási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	39,55 mm
Hozzávaló váltólapka	XOMU094812
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm
belső hűtés	igen
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 7	219799 7
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP