

Garant**GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213002 32/3
GTIN	4062406266455
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

Figyelem:

GARANT A **211750 sz. 2,8 méretű TQ** nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D _{max}	62 mm
Vágóél Ø D _c	32 mm
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	19,55 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	1,76 fok
Vágóélek száma Z	3
Sorozat	Power Q
Interpolációs marás Ø D _{min}	54 mm
Hozzávaló váltólapka	XOMU094812

Beállítási szög κ	15 fok
Szár $\varnothing D_5$ h6	32 mm
Kinyúlási hossz L_1	70 mm
belső hűtés	igen
$\varnothing D_3$	22 mm
Interpolációs marás a_p	1,2 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 7	219799 7
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP