

**Garant****GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213006 63/6
GTIN	4062406266769
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

**Figyelem:**

GARANT A **211750 sz. 2,8 méretű TQ** nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

**Műszaki leírás**

Interpolációs marás $a_p$	1,2 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	124 mm
Vágóélek száma Z	6
Beállítási szög $\kappa$	15 fok
$\varnothing D_3$	53 mm

Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	0,68 fok
Sorozat	Power Q
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	50,55 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Hozzávaló váltólapka	XOMU094812
Felfogó furat $\varnothing$	27 mm
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	50 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	116 mm
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 7	219799 7
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP