

Garant**GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 40/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213002 40/4
GTIN	4062406266479
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 7 sz. (10IP; 2,8Nm).

Figyelem:

GARANT A **211750 sz. 2,8 méretű TQ** nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 10IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	40 mm
Ferde bebarási szög α _{max}	1,25 fok
Teljes hossz L _{ges}	200 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	70 mm
Sorozat	Power Q
belső hűtés	igen
Szár Ø D _s h6	32 mm
Ø D ₃	30 mm
Hozzávaló váltólapka	XOMU094812

Vágóélek száma Z	4
Kinyúlási hossz L_1	120 mm
Interpolációs marás a_p	1,2 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	27,55 mm
Beállítási szög κ	15 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	78 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 7	219799 7
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP