

**Garant****GARANT Power Q Double nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213014 66/5
GTIN	4062406266875
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Szerszámrendszer **különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez**. A **forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák** jelentősen hozzájárulnak a **főorsó tehermentesítéséhez**.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 8 sz. (20IP; 5,7Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó**t a **674252 sz. 20IP méretű** pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	XOMU146715
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	116 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	130 mm
Beállítási szög κ	16 fok
Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	47,07 mm

Felfogó furat $\varnothing$	27 mm
Vágóélek száma Z	5
$\varnothing D_3$	50 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	66 mm
Interpolációs marás $a_p$	2 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$	0,97 fok
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
belső hűtés	igen
Sorozat	Power Q
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Plunging
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 8	219799 8
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP