


**Garant****XOMU094812ZZER, HB4715, Típus: HART**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	213028 HART
GTIN	4062406266578
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:**

**Innovatív** váltólapka koncepció a **kétoldalas** 3 élű váltólapkáknak köszönhetően (2×3 vágóél).

**Nagyteljesítményű** szerszámanyagok a különösen **gazdaságos** használathoz.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

Programozási rádiusz ha  $a_{p\max}$ : 2 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,8 mm

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás $f_z$ / fog	0,8 mm
Típus	HART
Váltólapka ISO kód	XDMT090416ZDSR
Minőség	HB4715
Szerszámanyag	HM

Ajánlott fogásmélység $a_{p\ max}$	0,6 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$	1,5 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p\ max}$	2 mm
Cserék / élek száma	6
Bevonat	AlTiN
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 50 HRC	alkalmas	110 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	80 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	50 m/min	H
GG(G)	feltételesen alkalmas	200 m/min	K
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		